

Lackisolierte Kupferlitze umspinnen **CLI-S 100/60**

Vorteile

Isolierlackbasis Polyurethan, mod.
Grad 1
TJ min. 155 °C
Lötbar

Anwendungen

Lackisolierte Hochfrequenz-Kupferlitze zur Herstellung von Spulen und Wicklungen im Hochfrequenzbereich sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.



Abbildung zeigt CLI-S 100/25

Zulassungen



Lackisolierte Kupferlitze umspinnen

CLI-S 100/60

Typ

CLI-S 100/60

Typ

CLI-S 100/60



Elektrische Daten



Mechanische Daten

Betriebsdaten

Strombelastung 1,68 A

Umwelt

Dauerwärmebeständigkeit 155 °C (KLF)

Isolierlackbasis Polyurethan, mod.

Verzinnbarkeit >350 °C

Maße und Gewichte

Eff. Querschnitt 0,471 mm²

Länge m (min.) 22

Außendurchmesser Ø(max.) 1,200 mm

Gewicht 0,11 kg

Änderungen vorbehalten.