



# Kontaktkleber C 114/5 toluolfrei

**Vielseitig einsetzbarer Kontaktklebstoff auf Basis Polychloropren mit sehr hohen Festigkeiten und guter Temperaturbeständigkeit**

## Anwendungsgebiet

Verklebung von nachfolgenden Materialien mit sich selbst, bzw. auf Holzwerkstoffe, Metall und mineralische Materialien

- Kunststoffe:**  
 Sehr gute Eignung für PMMA, PA, PC, ABS, NBR, PS, Keramik; GFK-Epoxidharz, GFK-Polyester, HPL-Schichtstoff, CPL-Schichtstoff u.a.  
**Nicht geeignet für geschäumtes Polystyrol**
- Metalle:**  
 Elektrolytisch verzinkter Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Bleifolien u.a.
- Mineralische Materialien:**  
 Glas, Keramik u.a.
- Furniere, Leder, Kunstleder und Lederpressmassen

## Eigenschaften der Verklebung

<b>Bearbeitbarkeit:</b>	Sofort nach der Verklebung, da hohe Anfangsfestigkeit
<b>Endfestigkeit:</b>	Wird nach 3 Tagen erreicht
<b>Alterung:</b>	Keine Versprödungs-Tendenz
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	ca. 80°C ohne Härter bis zu 100°C mit Härter
<b>Gute Beständigkeit des Klebstoff-Films gegen:</b>	Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Alkohol, Wasser, verdünnte Laugen und nicht oxidierende Säuren

## Eigenschaften des Klebstoffes

<b>Basis:</b>	Polychloropren
<b>Lösemittel:</b>	Gemisch
<b>Dichte:</b>	0,87 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskosität, Brookfield</b>	
<b>Sp. 3/20Upm:</b>	2.800 ± 300 mPa·s
<b>Farbe:</b>	beige
<b>Konsistenz:</b>	streichbar
<b>Verdünner:</b>	KLEIBERIT Reiniger + Verdünner 820.0 toluolfrei
<b>Härter:</b>	Für die Verklebung von Metall: <b>KLEIBERIT Härter H 801.0</b> PVC, Furniere: <b>KLEIBERIT Härter F 802.0</b>
<b>Topfzeit mit Härter:</b>	4 - 6 Stunden
<b>Ablüfzeit:</b>	ohne Härter 10 - 15 Minuten
<b>Kennzeichnung:</b>	kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften, leicht entzündlich, frei von Aromaten wie z.B. Toluol (siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

## Auftragsmethoden

- Mit Pinsel, Zahnpachtel oder Rakel
- Mit spezieller Walzenauftragsmaschine

## Verarbeitung

Die zu verklebenden Materialien müssen trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Metallflächen gründlich entfetten, gegebenenfalls anschleifen. Alle Materialien vor der Verarbeitung klimatisieren. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei 18 - 20°C; nicht unter 15°C verarbeiten. Die günstigste Holzfeuchte liegt bei 8 - 12%.

Den Klebstoff vor der Verarbeitung umrühren bis er homogen ist. Verdünnung des Klebstoffes nur mit KLEIBERIT Reiniger + Verdünner 820.0 toluolfrei vornehmen. Durch Beimischung von 3% KLEIBERIT Härter H 801.0 oder F 802.0 wird die Haftfestigkeit auf Metallen, die Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit sowie die Temperaturbeständigkeit verbessert.



## Kontaktkleber C 114/5

Klebstoff auf beide zu verklebenden Teile gleichmäßig auftragen. Der aufgetragene Klebstoff muss 10 - 15 Minuten ablüften. Die Ablüftezeit wird durch die Auftragsmenge, die Temperatur und die Luftbewegung beeinflusst.

Der Klebstofffilm darf zum Zeitpunkt der Verklebung keine Fäden ziehen, muss jedoch nachkleben (Fingertest).

**Verbrauch:** 125 - 150 g/m<sup>2</sup> je Seite Klebefläche

Der Auftrag ist dann genügend, wenn nach der Ablüftezeit ein geschlossener Klebstofffilm sichtbar ist.

Die zu verklebenden Teile passgerecht zusammenbringen. Eine nachträgliche Korrektur ist nicht möglich. Mit hohem Kontaktdruck die Verklebung durchführen; bei flexiblen Materialien mindestens 0,3 N/mm<sup>2</sup>, bei starren Materialien mindestens 0,5 N/mm<sup>2</sup>. Als Presszeit genügen wenige Sekunden.

Die Weiterverarbeitung der verklebten Teile kann sofort erfolgen. Die Endfestigkeit bei Härterbeimischung ist nach ca. 3 Tagen erreicht.

### Reinigung

Arbeitsgeräte können mit KLEIBERIT Reiniger 820.0 toluolfrei gereinigt werden.

### Gebindegrößen

#### KLEIBERIT Kontaktkleber C 114/5:

Karton mit 10 Dosen	à	0,7 kg netto
Blechkanister		4,5 kg netto
Blecheimer		25 kg netto

#### KLEIBERIT Reiniger 820.0 toluolfrei:

Karton 12 Flaschen	à	0,8 kg netto
Blechkanister		4,5 kg netto

#### KLEIBERIT Härter H 801.0:

Flasche	0,250 kg, 0,940 kg netto
---------	--------------------------

#### KLEIBERIT Härter F 802.0:

Flasche	0,250 kg, 1 kg netto
---------	----------------------

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

### Lagerung

**Der Klebstoff sollte nicht unter -5°C und nicht über +30°C gelagert werden.**

Im Falle einer Lagerung unter -5°C bewirkt dies ein Eindicken des Klebers. Dieser muss dann unbedingt mit indirekter Wärme auf eine Verarbeitungstemperatur von +18°C – +20°C gebracht werden.

KLEIBERIT Kontaktkleber C 114/5 ist im verschlossenen Gebinde bei Temperaturen von +15 bis +25°C ca. 12 Monate lagerfähig.

Vor Gebrauch umrühren.

Stand xv 0311; ersetzt frühere Ausführungen

Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung  
Abfallschlüssel 080409

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

#### Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.