



**VARDAflex Pro 5 M- R. Flex.LEDStrip,
24V, Innen, 3000K CRI95**
Artikel-Nr.: 71313

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 33 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1050 · LED Abstand: 4,76 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >95 · Lichtstrom pro Meter: 600 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,1 · · Maximale Länge pro Anschluss: 8 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094713137
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.10 mm
LED Farbcode	WW ca. 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	3000.00 lm
Lichtstrom pro LED	2.86 lm
Leuchte	Inklusive LED





**VARDAflex Pro 5 M- R. Flex.LEDStrip,
24V, Innen, 3000K CRI95**
Artikel-Nr.: 71313

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	30 W
Strom	1.250 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	1050
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	210
Länge der Abschnitte	33.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 95
Lebensdauer L70B50	50.000 h





VARDAflex Pro 5 M- R. Flex.LEDStrip,
24V, Innen, 3000K CRI95
Artikel-Nr.: 71313

TECHNISCHE ZEICHNUNG

