

HyperT

GUARANTEED



Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung.
- Drei Keramikkolben, linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Integrierter Dehnfuge für bestmöglichen Pumpenanschluss.
- Niederspannung und verzögertem Voll-Stopp: • Vertikalem Heizkessel mit Heizschlange aus Stahl von hoher Heizleistung.
- Hilfsmotor für Brenner-Luftkühlung und mechanischer Zweiweg-Kraftstoffpumpe.
- Thermostat mit hochempfindlichem Edelstahlsensor.
- Oberem Tank und Kalkschutzvorrichtung.
- Druckspeicher zur Verhinderung von Schlauch- und Pistolenschütterungen (nur Modelle 2015/2021).

• Schlauchtrommel (Sonderzubehör)



Nur
2015 LP - 2021 LP)



Standardausrüstung:

- 3.700.0043 Pistole MV 975 3/8" M mit Schnellverbindung



- 6.602.0043 Lanze 900 mm mit Schnellverbindung.



- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 2015 LP)
- 3.103.0055 Düsentyp 070 (Modell 2021 LP)
- 3.103.0049 Düsentyp 040 (Modell 2515 LP)



- 4.618.0143 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

Sonderzubehör

- 6.608.0005 Schlauchtrommel mit Bremse (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3.697.0044 Kalkschutzvorrichtung LC-PRECAL (4 x 5 l).

DETAILS SEITE 37



	HYPER T 2015 LP	HYPER T 2021 LP	HYPER T 2515 LP
Art.-Nr.	8.623.0911	8.623.0902	8.623.0928
Betriebsdruck	200 bar - 2900 psi	200 bar - 2900 psi	250 bar - 3600 psi
Durchsatz	900 l/h - 3,96 GPM	1260 l/h - 5,55 GPM	900 l/h - 3,96 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph	8700W - 400V~50Hz 3 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MPW5/1450 U/min	MPW5/1450 U/min	MPW5/1450 U/min
Max. Wasser-Eintritts-/Austrittstemperatur	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Abmessung/Gewicht	125x69x89cm / 169 Kg - 372 lbs	125x69x89cm / 171 Kg - 376 lbs	125x69x89cm / 173 Kg - 381 lbs