

## Gedore GEDORE DMK 550 Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4"

110-550 Nm

Artikelnummer: 247037

**GEDORE**



### Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Durchsteckvierkant	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Zielgruppen	Automotive   Industrie   Bau-

			und Nutzfahrzeuge   Verbraucher   Energie   Maschinenbau   Werkstatt   Service   Agriculture   Oil & Gas   Versorgungs
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Gesamtlänge [mm]	955 mm
Gesamtbreite [mm]	70 mm	Antriebsvierkant [metrisch]	20 mm
Präzision +/-	+/- 3 %	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Rückschwenkwinkel	10 Grad	Kopfbreite 1 [mm]	69 mm
1000 V isoliert	nein	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	34,5 mm
Anzahl Zähne	36	Aufbewahrung/Inhalt	Karton
Drehmoment (min.) [lbf·ft]	80 lbf·ft	Skaleneinteilung [N·m]	10 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]	80-405 lbf·ft	Sicherung Abtriebsvierkant	Kugelsicherung
Drehmoment (max.) [N·m]	550 N·m	Einsatzbereich	Montage   Fertigung   Wartung und Instandhaltung
Antriebsvierkant [zöllig]	3/4 Zoll	Kopfhöhe 1 [mm]	38 mm
Gesamthöhe [mm]	52 mm	Drehmoment (min.) [N·m]	110 N·m
Netto-Gewicht [kg]	3,9 kg	Kalibrierlänge	846,4 mm
Skaleneinteilung [lbf·ft]	10 lbf·ft	REACH Registrierung vorhanden	nein
Anzugsrichtung	links und rechts	Festeinstellung	nein
Skalentyp	Dual	Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]	110-550 N·m
Nonius Nm	1 N·m	Material	Stahlrohrkonstruktion; hochwertige Kunststoffteile
VDE zertifiziert	nein	Drehmoment (max.) [lbf·ft]	405 lbf·ft