



## 15579-860 Hose mit Knietaschen

CORDURA® - Klasse 2

MASCOT® SAFE SUPREME



82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50	82C51	82C52
82C54	82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	76C46
76C47	76C48	76C49	76C50	76C51	76C52	76C54	76C56	76C58
90C46	90C47	90C48	90C49	90C50	90C51	90C52	90C54	90C56
90C58	90C60	90C62						

65% Polyester/35% Baumwolle  
290 g/m<sup>2</sup>



Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen oder 50 Industriegewaschen beibehält. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Teflon® Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert.

**Industriegewasche-Kategorie A2**



### Zertifizierungen



### Logo

Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1400m<sup>2</sup> versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

### Logoplastierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max. 25 x 5/9,8 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am linken Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagrecht am rechten Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.



- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit.
- Einfaches Verlängern der Hose um 3cm, durch auftrennen der roten Naht auf der Innenseite.
- Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, Eingriff zum Knieschutz von oben – mit Klettverschluss an der äußeren Kante der Patteinnenseite, um das Hängenbleiben an Hebeln o.ä. zu vermeiden.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Das Produkt ist für Industriegewasche geeignet.

### Technische Informationen

Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine für erhöhte Sichtbarkeit. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss entfernt wird.

### Träger

