

Artikelnummer: 129399

Kurzbeschreibung: Rollbox, 3-seitig, mit Stahlrollplatte, 1650 mm Nutzhöhe

Langbeschreibung: Rollbox, 3-seitig, 1650 mm Nutzhöhe: Die Rollboxen im modularen Baukastensystem mit innovativer Klemmtechnik haben eine besonders glatte Oberfläche mit einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im Temperaturbereich von +60-Grad bis -10-Grad C. Serienmäßig ausgestattet mit Stahlbodenplatten, mit 2 Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, \varnothing 108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse.

Tragkraft: 500 kg Masse: 724 x 815 x 1840 mm Nutzhöhe: 1650 mm Rollbox, 3-seitig, mit Holzrollplatte: Gewicht: 36.2 kg Rollbox, 3-seitig, mit Stahlrollplatte: Gewicht: 38.4 kg



EAN/GTIN: 4260474940455