

Univeral-Bindevlies

DuraSoak®

Lieferung als Tücher, Länge x Breite 380 x 480 mm, Aufnahmekapazität 115 l pro Verpackungseinheit, aus recycelten Zellulosefasern, Ober- und Unterschicht aus stabilisierendem Meltblown-Spinnvlies

VE 100 Stück



Artikelnummer: 242388

Univeral-Bindevlies

- Geeignet gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Boden und Gewässer
- Für Kohlenwasserstoff- und wasserbasierte Flüssigkeiten
- Lieferung als Tücher
- Länge x Breite 380 x 480 mm
- perforiert
- Aufnahmekapazität 115 l pro Verpackungseinheit
- aus recycelten Zellulosefasern, Ober- und Unterschicht aus stabilisierendem Meltblown-Spinnvlies
- 60 % recyceltes Material

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Gefahrstoff-Aufnahme	Farbe	grau
Gefahrstoff-Aufnahmetyp	Bindevlies	Länge	380 mm
geeignet für (Anwendung)	gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Boden und Gewässer	Breite	480 mm
Medium	Säuren, Laugen, Öle, Kühl- und Schmierstoffe,	Lagen Anzahl	3 Stück

	Lösungsmittel		
Aufnahmekapazität/VE	115 l	perforiert	ja
Konfektionierung	Tücher	Brandschutz	feuerhemmend im trockenen Zustand ((Class A zertifiziert gem. ASTM E 84)
Material	Zellulosefasern, Meltblown-Spinnvlies	Gewicht	7,3 kg
Anteil recyceltes Material	60 %		