

TECALEMIT

kit pompes vide-fûts électriques

pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas, puissance de refoulement maximale 22 litres par minute, profondeur d'immersion 1 600 mm, écoulement par tuyau

Numéro d'article: 141864



TECALEMIT Pompe électrique

kit pompes vide-fûts électriques

- kit comprenant : pompe, tuyau, pistolet de soutirage automatique et compteur de débit
- pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas
- puissance de refoulement maximale 22 litres par minute
- profondeur d'immersion 1 600 mm
- filetage G2" extérieur
- écoulement par tuyau
- niveau d'aspiration avec protection de siphon, ressort anti-flexion et fusible thermique
- raccordement électrique 12 V, moteur avec 150 W
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- boîtier en plastique

Détails techniques

type de stockage de produits dan


manutention de fûts / conteneurs

équipement de sécurité de fûts/c






niveau d'aspiration avec protection de siphon,

		ressort anti-flexion et fusible thermique
manipulation de fûts / conteneur	pompe	raccordement G2" extérieur
type pompe	kit pompes vide-fûts électriques	sortie tuyau
fluide	diesel, fioul, produits antigel	matériau de boîtier plastique
viscosité max.	20 mPas	raccordement électrique 12 V
réceptacles de stockage	jerrycan, ballon, fût	puissance du moteur 150 W
commande	électrique	modèle Profi
puissance re foul. max. l/min	22 l/min	indice de protection IP 44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
profondeur d'immersion	1 600 mm	Poids 5,9 kg
équipement kit de pompes	pompe, tuyau, pistolet de soutirage automatique et compteur de débit	

Accessoires

160061		débitmètre, plage de mesure 5 - 120 l/min, pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas, raccordement G1" extérieur
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm