


SUN AFL TR 3700 850 MD WH

Artikelnummer	GTIN
EL10810176	4015120810176



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Schijnwerpers
Productinformatie	De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Schroefklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm ²
Aantal contacten	3
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 290 mm x Breedte 250 mm x Hoogte/diepte 86 mm
Gewicht	1900,667 g
Materiaal	Onder druk gegoten aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Slagvastheid	IK08
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

Productbeschrijving

- LED-schijnwerper met behuizing van hoogwaardig spuitgietaluminium en geïntegreerde bewegingsmelder met een detectiebereik van 160° voor het comfortabel schakelen van de verlichting
- 30 W LED-lichtopbrengst komt overeen met 155 W gloeilamp, lichtkleur ca. 5000 K wit
- Hoge lichtopbrengst met 123 lm/W, zeer goede kleurweergave-index Ra 80

Specifieke productfuncties:

- Overspanningsbeveiliging tot 2,5 kV
- Geïntegreerde bewegingsmelder
- Nuldoorgangsschakeling

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Inschakelstroom	2,6 A / 290 µs
Lekstroom	0,215 mA
Stand-byverbruik	0,5 W

VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	110 °
Flikkerfactor	<20 %
Nominaal vermogen P	30 W
Lichtstroom	3700 lm
Lichtopbrengst	123 lm/W
Kleurtemperatuur	5200 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	6 SDCM
Nominale levensduur L70B10 Bij 25 °C	45000 h
Nominale levensduur L70B50 Bij 25 °C	45000 h
Nominale levensduur L80B10 Bij 25 °C	30000 h
Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C	30000 h
Nominale levensduur L90B10 Bij 25 °C	15000 h
Nominale levensduur L90B50 Bij 25 °C	15000 h

SENSOREN

Detectiehoek	160°
Detectieafstand schuin	r 12 m


SUN AFL TR 3700 850 MD WH

Artikelnummer **GTIN**
 EL10810176 4015120810176


Detectieafstand frontaal	r 5 m
Aanpassing bereik	Mechanisch met meegeleverd op maat te knippen lensmasker
Detectiebereik	201 m ²

Aanbevolen Montagehoogte	2,5 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	4 m
Helderheidswaarde	3 – 1000 lx
Nalooptijd	10 s...15 min (stapsgewijs verstelbaar)

Maattekening




Detectiehoek




Detectieafstand

Dwars (A)	r 12 m
Frontaal (B)	r 5 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)



Schakelschema



Standardschema met optionele aansluiting van externe apparatuur

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-schijnwerper met behuizing van hoogwaardig spuitgietaluminium en geïntegreerde bewegingsmelder met een detectiebereik van 160° voor het comfortabel schakelen van de verlichting
- 30 W LED-lichtopbrengst komt overeen met 155 W gloeilamp, lichtkleur ca. 5000 K wit
- Hoge lichtopbrengst met 123 lm/W
- Zeer goede kleurweergave-index Ra 80
- Met snelmontagebeugel van rvs, extra gelakt, voor wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage
- Veilige montage door gescheiden aansluitdoos met gemakkelijk bereikbare aansluitklemmen
- Alle externe schroeven van rvs
- Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C 30000 h