

Micromar 40 TS. Állványos mikrométer finomkijelzővel

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómzott
- Erős acélkengyel, stabil talpon 45°-kal elforgatható
- A mozgó mérőtapintó-elemelés hosszú élettartamot biztosít
- Állítható magasságú ütköző
- Konstans mérőerő
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Rögzítő berendezés
- Szállítási terjedelem: Kezelési útmutató

DIN
863-3



Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, száruk) átmérőjének gyors mérése
- Vastagság- és hosszmerések
- Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekhez

Műszaki adatok

Rendelési sz.	4154030	4154031
Terméktípus		40 TS
Méréstartomány	mm	0 –50
Skálaosztás érték	mm	0,005
Hibahatár	µm	2
Párhuzamosság-eltérés	µm	2
Síklapúság-eltérés	µm	0,2
Orsó menetemelkedés	mm	0,5
Mérőerő	N	6,5
Szabvány		DIN 863-3
Kijelzővel ellátott készülék (szállítási terjedelem)	Millimes 1003	nélkül
Finomkijelző méréstartomány (mikrométer)	µm	± 50
Skálaosztásérték	µm	1
Hibahatár G _e	µm	1

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4154035	Fadoboz	
4159400	Beállító etalon, sík (25 mm)	43 A
4335000	Millimes 0,5 µm, ± 25 µm	1002
4334000	Millimes 1 µm, ± 50 µm	1003
4334001	Millimes 2 µm, ± 130 µm	1003 XL
4346000	Induktív finomkijelző, ± 0,9 µm	2000
4346100	Induktív finomkijelző, ± 0,9 µm	2001



2001



2000



1003



1002



43 A