


## TECHNISCHES DATENBLATT


### SECUMAX VISICUT NR. 47012

#### Sicherheitstechnik



#### Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit

Die Klinge des SECUMAX VISICUT liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



#### EINWEG-SICHERHEITSMESSER MIT VERDECKT LIEGENDER KLINGE, IDEAL FÜR WERBEZWECKE.

**Bestellnummer** 47012.12

#### Ihre Visitenkarte. Mit Klinge.

So zart das SECUMAX VISICUT auch anmutet – es ist ein richtig scharfes Schneidwerkzeug. Und ein beliebter Werbeträger noch dazu. Denn wenn Sie genau hinschauen, ähnelt das Sicherheitsmesser einer Visitenkarte mit eingebauter Qualitätsklinge. Warum nicht auch Ihrer neuen Karte?! Ihr aufgedruckter Name, Ihr Logo und Ihr Claim wären jedenfalls stets präsent, wenn Ihre Kunden, Freunde und Partner ihre Briefe damit öffnen.

#### Keine Gefahr

Das SECUMAX VISICUT ist ein Einwegmesser mit eingespritzter Klinge. Beruhigend zu wissen. Denn so kommen Ihre Kunden nicht mit ihr in Berührung. Weder beim Schneiden noch beim (nicht) möglichen Klingenwechsel.

#### Große Fläche

Nicht nur die Fläche zum sicheren Führen des Schneidwerkzeugs ist groß. Sondern auch der Platz für Ihre Werbebotschaft. Auf diese Weise kommt sie garantiert zur Geltung.

#### Lange, spitze Nase

Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX VISICUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume lenken können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.

#### Für jede Hand


Das SECUMAX VISICUT ist leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.

#### Bestens platziert

Dank der Öse können Sie Ihr SECUMAX VISICUT stets an einem sinnvollen Ort befestigen. Alternativ passt es auch in jede Brieftasche – wie eine echte Visitenkarte.

## ANWENDUNG

---



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

---

### Technische Merkmale



Höchste Sicherheit



Kein Klingenwechsel



Ergonomisch



Schnitttiefe



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Werbedruckgeeignet

### Hauptschneidmaterialien



Briefumschlag



Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie



Klebeband



Folien- und Papierbahnen



Garn, Schnur

### Montierte Klinge

Klingenstärke 0,30 mm.

## KLINGENWECHSEL

---

Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.

## SERVICELEISTUNGEN



Video



Technisches Datenblatt



Beratung

## PRODUKT- UND VERPACKUNGSDETAILS

Bestellnummer	NR. 47012.12	Verpackungseinheit (VE)	10 im Karton (lose)
Maße Messer (L x B x H)	69,6 x 2,5 x 41,6 mm	Maße (VE)	83 x 35 x 47 mm
Gewicht Messer	6,6 g	Gewicht (VE)	79,0 g
Basismaterial	Kunststoff	EAN-Code (VE)	4002632801273
Schnitttiefe	2,5 mm	Menge per Umkarton	-
		Zolltarifnummer	82141000

## SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	23. Oktober 2018
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 603847-6480-55094-2018

### Zertifikate und Auszeichnungen



## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

**1. Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

**2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass diese nicht durch das zu schneidende Material beeinträchtigt wird.

Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

**3. Ersatzteiltausch:** Dieses Messer ist ein Einwegprodukt. Ein Klingenwechsel oder der Austausch von anderen Bauteilen ist nicht vorgesehen. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. Achtung, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

**4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

**5. Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**

## HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com