

# Schraubregalsystem

Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro.

- **Feldlast:** bis 2330 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Fachböden Multi<sup>plus</sup> 85/150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)



## Info

### Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 6 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 3 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 6 mm



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.  
Lieferung erfolgt ohne Deko!