

Gripzangen

- > Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest
- > Hoch belastbar
- > Mit Stellschraube und Lösehebel
- > Einhandbedienung
- > Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung
- > Zangenkörper: Walzstahl, hochfest
- > Greifbacken: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet

Form 0

- > Backen für Rundmaterial, mit Drahtabschneider

Form 1

- > Backen mit Doppelprisma für Rund-, Profil- und Flachmaterial

Form 2

- > Gerade Backen für Flachmaterial

Form 3

- > Langbeck-Gripzange, schmale, lange Backen

Form 4

- > Langbeck-Gripzange, schmale, lange Backen; gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche; nicht verzahnter Greifbereich zum Abklemmen von Schläuchen



41 04 250



41 14 250




41 24 225



41 34 165



41 44 200



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Zange	○ mm	□ mm	⬡ mm	⚖ g
41 04 180	002741	180		0	30	20	30	363
41 04 250	002758	250	▨	0	40	20	30	517
41 04 300	022183	300		0	65	30	34	923
41 14 250	023470	250	▨	1	36	36	36	557
41 24 225	023487	225	▨	2	25	16	30	504
41 34 165	047858	165	▨	3	20	10	24	189
41 44 200	080343	200	▨ ∠70°	4	20	20	30	400