



# ESD SMD Pinzette 140 mm Form SSBB Edelstahl Winkel 30° sehr spitz, ableitfähig

<b>Art.-Nr.</b>	5-085-13
<b>Bezeichnung</b>	ESD SMD Pinzette 140 mm Form SSBB Edelstahl Winkel 30° sehr spitz, ableitfähig
<b>Anwendung</b>	Bestückungspinzette, SMD/THT, Präzisionspinzette
<b>Spezifikation</b>	glatte Greifflächen
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Oberfläche/Beschichtung</b>	ESD pulverbeschichtet
<b>Eigenschaften</b>	rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig, ableitfähig
<b>Oberflächenwiderstand</b>	10 <sup>6</sup> bis 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Form</b>	TB: Abgesetzte Spitze gebogen
<b>Icon Nr.</b>	TB1

## Maße und Gewicht

A = 20 mm  
B = 4,5 mm  
C = 0,1 mm  
angle = 30°



Gesamtlänge 140 mm  
Gewicht 14 g

## Anwendung und Technik

Pinzetten für die SMD/THT-Technik.

Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig).