



ART. NR. #	TRÄGER-MATERIAL	STULPENART	FARBE	GRIFFPROFIL	WANDSTÄRKE MM	POW-DER-FREE	EN-GRÖßE	LÄNGE MM	VERPACKUNG
19-024	Doppelt isoliert	Schutzstulpe	Schwarz	Geraut	Not applicable	N/A	8, 10	450	1 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
19-026	Doppelt isoliert	Schutzstulpe	Schwarz	Geraut	Not applicable	N/A	8, 10	660	1 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



## Getauchte Neoprenbeschichtung mit Doppelisolierfutter.

PRIMÄRINDUSTRIEN




IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Dampfstrahl- und Wartungsarbeiten
- Eloxieren
- Leiterplattenherstellung
- Umgang mit Gegenständen in heißen oder kalten Chemikalien



BESCHREIBUNG

- ThermoPrene™-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender konzipiert, die mit thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert werden.
- Ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit. Kann gefahrlos mit Reinigungsmitteln und -lösungen in Berührung kommen. Gewährleistet ausgezeichneten Schutz gegen Fette und Öle. Bietet sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit.
- Bequemes Doppelisolierfutter. Sorgt für ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180° C.
- AQL 1,0 (EN374)



**CATEGORY III**

Antistatisch gemäß EN1149

Achtung: Dieser Handschuh eignet sich NICHT für Arbeiten über 200° C.

Achtung: Verwenden Sie diesen Handschuh NICHT für Arbeiten mit oder in der Nähe von offenen Flammen.