



Unterspannungsauslöser, 220-240 VAC/DC

Typ IZMX-UVR230AD-1
Art.-Nr. 184162
Katalog Nr. 67C2821G82

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Fernschalten
Zubehör			Unterspannungsauslöser
			Kann nicht mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden. Nachrüst-Satz
maximale Schalthäufigkeit	Einschaltungen Minute		3
			ist begrenzt auf 3/min bedingt durch den hohen Anzugsstrom innerhalb von 35ms. Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h
Bemessungssteuerspeisespannung	U_s	V	208 - 240 V AC 50/60 Hz 208 - 250 V DC
Arbeitsbereich	$x U_s$	Faktor	0,85 - 1,1
max. Haltestrom	I_n	A	0.028
max. Anzugsstrom (35ms)	I_n	A	4.27
max. Halteleistung	AC/DC	VA/W	5
max. Anzugsleistung (35ms)	AC/DC	VA/W	910
Gesamtschaltzeit des Leistungsschalters	@ $U_s=100\%$	ms	37
verwendbar für			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Unterspannungsauslöser (EC001022)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Unterspannungsauslöser (ecl@ss8.1-27-37-04-17 [AKF015010])			
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz		V	208 - 240
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz		V	208 - 240
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC		V	220 - 250
Spannungsart zur Betätigung			AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer			0
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Verzögert			nein
Geeignet für Leistungsschalter			ja
Geeignet für Lastschalter			ja
Geeignet für Motorschutzschalter			nein
Geeignet für Überlastrelais			nein