

## Uchwyty pałkowe składane

### Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.

#### Wersja:

Wersja stalowa:

Powierzchnia bardzo gładko szlifowana i chromowana na wysoki połysk z gładką powłoką z tworzywa sztucznego.


Wersja nierdzewna:

Bębnowana na półbłyszcząco bez ryflowania.

#### Wskazówka:

W komplecie są ocynkowane podkładki i nakrętki ze stali lub stali nierdzewnej. W obu położeniach skrajnych – zatrzask sprężynowy.

### Rysunki



### Przegląd artykułów

#### Uchwyty pałkowe składane

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Wersja 2	A	B	D	H	L	Nośność N
K0218.1001	stal	-	100	18	M10x1	48	118	500
K0218.1201	stal	-	120	18	M10x1	48	138	500
K0218.1801	stal	-	180	18	M10x1	48	198	500
K0218.1002	stal	z powłoką z tworzywa sztucznego	100	18	M10x1	48	118	500
K0218.1202	stal	z powłoką z tworzywa sztucznego	120	18	M10x1	48	138	500

## Uchwyty pałkowe składane

### Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Wersja 2	A	B	D	H	L	Nośność N
K0218.1802	stal	z powłoką z tworzywa sztucznego	180	18	M10x1	48	198	500
K0218.1003	stal nierdzewna	-	100	18	M10x1	48	118	500
K0218.1203	stal nierdzewna	-	120	18	M10x1	48	138	500
K0218.1803	stal nierdzewna	-	180	18	M10x1	48	198	500