

# RUNPOLIFTER 4500 SET LIFTER 1150 - Kabeltrommelheber

Kabelabrollsystem - Belastbar bis 4500 kg

Art.-Nr.: 10162



**VIDEO**  
QR-Code  
RUNPOLIFTER 4500 SET  
Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

**Detailbild**

**Anwendungsbeispiel**

**Optionale Lifter Transporträder**

Hier klicken Produktinformationen  
Art.Nr.: 20711

**Optionale Trommelwellen**

Hier klicken Produktinformationen

Länge 1350 mm - Art.Nr.: 20693

Länge 1600 mm - Art.Nr.: 20694

**Lieferumfang**

Hier klicken Produktinformationen

DATEN	
ART.-NR.	10162
GESAMTGEWICHT	62,20 kg
ABMESSUNG	im aufgeklappten Zustand: L 1000 x B 400 x H 750 mm im zugeklappten Zustand: L 1220 x B 400 x H 245 mm
LÄNGE	Trommelwelle 1150 mm (max. Trommelbreite: 800 mm)
TROMMELGEWICHT	Trommeln bis max. 4500 kg
EAN-CODE	9120045476446

## BESCHREIBUNG

Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen über ein 2-stufiges Getriebe. Der Eilgang für den Leerhub und der Arbeitsgang für den Lasthub. Beim RUNPOLIFTER 4500 ist kein Abstecken der gehobenen Last notwendig, da im Getriebe eine selbsthemmende Spindel verbaut ist.

Die inkludierte Trommelwelle verfügt über zwei Schwerlastgleitlager und bietet dadurch ein komfortables und störungsfreies Abrollen der Trommel. Die Trommelwelle 1150 mm ist inkludiert. Folgende Längen sind zusätzlich erhältlich: 1350 mm oder 1600 mm.

Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 115 mm fixiert werden.

**Optimales Einsatzgebiet:** Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, max. Breite von 800 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg

**Anwendungsfilm:** Einen kurzen, informativen Anwendungsfilm können Sie durch scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x RUNPOLIFTER 4500 (1 x Stütze rechts, 1 x Stütze links), 1 x Trommelwelle 1150 mm, 2 x Zentrierkonen mit Schnellverschluss

## VORTEILE

- Zusammenklappbar
- Kompakt und einfach zu transportieren
- Nur 22 kg pro Stütze plus 11 kg für die Welle - hohe Gewichtseinsparung
- Trommelwelle Ø 54 mm mit Edelstahl Sicherheitsaufnahme und integriertem wartungsfreiem Schwerlastgleitlager
- Hebt Trommeln bis max. 4500 kg und max. Ø 1600 mm
- Kein zusätzliches Abstecken der gehobenen Last notwendig

## INFORMATION

**Verwendung mit:**

**CW 800 E Spillwinde**  
Art.Nr.: 10138  
Hier klicken Produktinformationen

**GF7.5 - GF15 Glasfaserstäbe**  
Längen 40 bis 400 Meter  
Hier klicken Produktinformationen

**Weiter Kabeltrommelheber:**  
**RUNPOLIFTER 4500**  
Längen 1350 mm / 1600 mm  
Art.Nr.: 10163 / 10164  
Hier klicken Produktinformationen