

Kanister

Höhe x Länge x Breite 400 x 380 x 280 mm, Inhalt 30 l, Einfüllöffnung Ø 47 mm, aus Polyethylen, in natur

VE 4 Stück

Artikelnummer: 509684



Kanister

Kanister



- Höhe x Länge x Breite 400 x 380 x 280 mm
- Inhalt 30 l
- geeignet für Paletten
- mit UN-X-Zulassung
- Einfüllöffnung Ø 47 mm
- aus Polyethylen
- in natur
- Schraubdeckel
- Tragegriff
- geeignet für Paletten

Technische Details



Behältertyp	Kanister	Material	Polyethylen
Euronorm	nein	Tragevorrichtung	Tragegriff
Inhalt	30 l	Farbe	natur
Höhe	400 mm	Deckel	ja
Länge	380 mm	Deckeltyp	Schraubdeckel
Breite	280 mm	nestbar	nein
geeignet für	Paletten	stapelbar	ja

(Produkt/Material)		
Lebensmittelgeeignet	ja	unterfahrbar nein
Gefahrstoffeingnung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Zulassung UN-X
Durchmesser Öffnung	47 mm	Gewicht 7 kg

Zubehör

509690		Hahnverschluss, für Kanister, Durchmesser 47 mm
509693		Aufschraub-Ausgießer, Für Kanister mit 20 - 30 l Inhalt

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
528205		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen