

tarifold pochettes de signalisation

DIN A4 dans format vertical/horizontal, hauteur x largeur 265 x 315 mm, face arrière magnétique, avec aimant néodyme, en PVC, coloris rouge

lot 5 pièce

Numéro d'article: 239552







pochettes de signalisation

- DIN A4 dans format vertical/horizontal
- hauteur x largeur 265 x 315 mm
- épaisseur de matériau 350 µ
- face arrière magnétique
- avec aimant néodyme
- adhérence très élevée
- en PVC, coloris rouge
- ouverture inférieur
- perforation 11 niveaux

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| type de marquage d'avertissement | marquage rayonnage et armoire | couleur | rouge |
| identification de rayonnage | pochettes de signalisation | type de fixation | aimant |
| hauteur | 265 mm | côté d'ouverture | inférieur |
| largeur | 315 mm | trou | 11 niveaux |
| épaisseur de matériau | 350 µ | adhérence | adhérence très élevée |
| format | DIN A4 | porte-panneaux équipement | aimant néodyme |
| alignement | format vertical/horizontal | Poids | 0,576 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146387 |  | cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique |
| 218292 |  | cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm |
| 503146 |  | ruban magnétique, longueur x largeur 1000 x 35 mm, en acier avec laquage en blanc |
| 527417 |  | tableau blanc, hauteur x largeur 450 x 600 mm, surface du plateau avec revêtement en plastique - variante abordable avec des propriétés d'essuyage limitées, parfait pour une utilisation occasionnelle et rapide, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, noyau de panneau en acier en blanc, équipement : bac, cadre en aluminium anodisé coloris argent avec angles en plastique |