

## Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet Gigabit - 10/100/1000 - 32 bit

StarTech ID: ST1000BT32



Cette carte adaptateur réseau Ethernet Gigabit basée sur PCI 10/100/1000 Mbps offre une connexion simple au réseau Ethernet Gigabit et est entièrement compatible avec les normes IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab et 802.3x.

Parfaitement adaptée à tout client, serveur ou station de travail compatible avec PCI, la carte réseau Gigabit Ethernet prend en charge le fonctionnement en réseau de canal double et des vitesses de transfert de 1000 Mbps, dans chaque direction (2000 Mbps au total) : jusqu'à 10 fois plus rapide que 10/100 Ethernet.

Compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation, incluant Linux, Windows 98SE, ME, 2000, XP, XP-64bit, Vista, Vista-64bit, 7, 7-64bit ainsi que Mac OS 10 et versions ultérieures, cette carte PCI Gigabit NIC de haute qualité inclut un support faible encombrement en option, permettant une installation aisée de la carte dans des boîtiers d'ordinateur ou de serveur de faible encombrement.

### Applications

- Permet d'ajouter un port Ethernet à une station de travail ou un système informatique, à des fins de redondance.
- Permet la mise à niveau d'un port Ethernet 10/100 d'un ordinateur vers un port compatible 1000.
- Permet d'ajouter des capacités de fonctionnement en réseau à un ancien système non doté de port Ethernet.

### Features

- Un seul port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1000Mbps.
- Indicateurs DEL de liaison et d'activité du réseau et 10/100/1000 Mbps.
- Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x et IEEE 802.3ab et prise en charge de l'étiquetage IEEE 802.1Q VLAN.
- Prise en charge duplex complet et semi-duplex.
- Prise en charge de la fonction Wake-on-LAN. Détection de répartiteur & ; auto-correction (Auto MDI/MDI-X).
- Inclut un support d'installation faible encombrement.
- Inclut un support d'installation faible encombrement.

## Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports	1
Type de bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u PCI 2.1, 2.2
ID du chipset	Realtek - RTL8110SC
Types de connecteur	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Mâle
Ports externes	1 - RJ-45 Femelle
MTBF	36,000 Hours
Vitesse max. de transfert de données	1 000 Mb/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
Prise en charge duplex complet	Oui
Protocoles pris en charge	CSMA/CD
Compatibilité système d'exploitation	Windows 98SE/ ME/ NT/ 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) Netware Server 5.x, Netware ODI for DOS Linux and Unix
Longueur du produit	123 mm [4.8 in]
Largeur du produit	20 mm [0.8 in]
Hauteur du produit	63 mm [2.5 in]
Poids du produit	54 g [1.9 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Liaison/activité 10/100/1 000 Mb/s
Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 95 %
Remarque	Adresse E/S et ligne IRQ attribuées par le système
Quantité par paquet	1
Poids brut	0.1 kg [0.3 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Carte Gigabit Ethernet PCI
Inclus dans le paquet	1 - Support faible encombrement
Inclus dans le paquet	1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

