

## SR 230 V elektrische kettingtakels 24V gestuurd



De REMA SR 230 V is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw. 1 Ph voeding met een minimale draaddikte van 2.5 mm<sup>2</sup>, bij bouwstroom verdelingen dient men de voedingskabel zo kort mogelijk te houden i.v.m. spanningsverlies.

**Kenmerken**


- 230V, 1 fase, 50Hz, voorzien van 24V stuurspanning
- Voorzien van eindschakelaars hoogste en laagste haakstand.
- Speciale motoren met een hoge thermische belasting.
- Hoge inschakelduur waardoor hogere hijshoogtes mogelijk zijn.
- Maximale veiligheid door de gepatenteerde slipkoppeling/remcombinatie.
- Gepatenteerde remsysteem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Slipkoppeling tegen overbelasting van de takel.
- Stationaire ophanging of in combinatie met de HFN duwloopkat.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.

**Standaard levering**

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekcontlasting.
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.
- Exclusief loopkat.

**Optie**

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn.
- Radiografische besturing.
- Thermische beveiliging tegen elektrische overbelasting.
- Duwloopkat HFN.



Type	Veilige werklast (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Aantal parten	Lastketting D x T (mm)	FEM 9.511 hijsmotor	Inschakelduur (ED%-sch/h)	Hijsmotor (kW)	Standaard kettingmagazijn hijshoogte (m)	(A) Groter kettingmagazijn hijshoogte (m)	Type loopkat	Gewicht (kg)	Artikelnummer
SR030/01-250KG-24V	250	8	1	5.2 x 15	2m	40/240	0.35	8	30	HFN500	16	0801202
SR030/01-500KG-24V	500	4	2	5.2 x 15	2m	40/240	0.35	4	15	HFN500	17	0801204
SR050/02-500KG-24V	500	8	1	5.2 x 15	1Am	40/240	0.7	8	25	HFN2000	33	0801207
SR050/02-1000KG-24V	1000	4	2	5.2 x 15	1Am	40/240	0.7	4	12	HFN2000	35	0801209
SR070/01-1000KG-24V	1000	6	1	7.2 x 21	1Am	40/240	1.1	5	17	HFN2000	36	0801215
SR070/01-2000KG-24V	2000	3	2	7.2 x 21	1Am	40/240	1.1	4	8	HFN2000	41	0801217

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	J (mm)
SR030/01-250KG-24V	212	192	220	58	27	359	437	406	409	487	456	20
SR030/01-500KG-24V	212	192	220	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR050/02-500KG-24V	266	232	274	58	30	394	465	449	449	520	505	20
SR050/02-1000KG-24V	266	232	274	58	30	442	513	497	449	520	505	22
SR070/01-1000KG-24V	266	232	274	58	30	404	500	460	451	547	507	22
SR070/01-2000KG-24V	266	232	274	58	30	505	601	561	511	607	567	28