



Technisches Datenblatt

Gerband 254

Zellwollgewebe-Klebeband mit PE-Beschichtung, Warnband

Gerband 254 besteht aus einem hochreißfesten Zellwollgewebe, welches mit einem scherstesten, stark haftenden Naturkautschuk-Kleber beschichtet ist.


Es wird als Warnband zur Kennzeichnung beweglicher und gefährlicher Teile und Zonen eingesetzt.

PE-Beschichtung

Haftvermittler

Zellwollgewebe

Naturkautschuk-Kleber



Produktbeschreibung

Träger

- Zellwollgewebe
- mit feuchtigkeitsabweisender PE-Beschichtung
- hochreißfest in Längs- und Querrichtung
- hohe Einreißfestigkeit

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- scherstest
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- hohe Anfangs- und Dauerklebkraft

besondere Eigenschaften

- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- leicht abrollbar

Farbe

- gelb, mit diagonalen schwarzen Warnbalken bedruckt

Anwendungsbereiche

- als Warnband
- Kennzeichnung beweglicher und gefährlicher Teile und Zonen

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,28 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	≥140 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	5 % bis 10 %
Klebkraft (DIN EN 1939)*	≥6 N / 25 mm
Temperaturbereich	-35 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 50 m

Bandbreite mm 50 75 100 150

Rollen pro Karton 18 12 12 6

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 254 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand August 2012 · ersetzt Ausgabe vom Oktober 2010