

Artikel nummer	artikelnaam
931504015	PROFIversal snoercentral 5V RA instal.autom. B16A, 19", 2m snoer grijs

PROFIversal snoercentrale 5-voudig geaard, passend in een 19" rack met installatieautomaat (MCB) B16A en 2 meter H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup> snoer grijs



Technische gegevens	931504015
Behuizingvorm	rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	5
Aardlekschakelaar	nee
Met deksel	nee
Materiaal	Metaal
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal contactdozen met aardingspen	0
Aantal contactdozen overig	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	0
Aantal USB aansluitingen	0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal NEMA contactdozen	0
Aantal universele multistandaard contactdozen	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. stroom	16,00 A
Kleur	grijs
Aderdoorsnede	1,500 mm <sup>2</sup>
Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Lengte snoer	2 m
Met aan/uitschakelaar	nee
Netontstoringfilter	nee
Stekkerstand gedraaid	ja
Overspanningsbeveiliging	nee
Aantal Euro-contactdozen	0
Met IFTTT ondersteuning	nee
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens	931504015
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal contactdozen type P17 (Italië)	0
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kwaliteitsklasse	Aluminium
NEMA-code	zonder
Uitvoering oppervlakte	mat
Hoek stekkerstand gedraaid	45°
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Antibacteriële behandeling	nee
Aantal contactdozen Italië Type P30	0
Max. aansluitvermogen	3680 W