

Tauchmotorpumpe für chemisch aggressives Schmutzwasser.

Bully CH140, CH150

Einsatz

Entsorgt chemisch aggressives Schmutzwasser aus Haushalten, wie z.B. Salzwasser (bis 15%) aus Enthärtungsanlagen oder Kondensat aus Brennwertgeräten. 10 m Anschlusskabel ermöglicht eine tatsächliche Tauchtiefe von 7 m. Teilumfluteter Motor zur optimalen Kühlung des Motors auch bei aufgetauchtem Motor. Automatische Entlüftung mit zusätzlicher Entlüftungsschraube. Abnehmbares Saugsieb ermöglicht die Absaugung von Restwasser bis 5 mm. Automatische Spüleinrichtung möglich. In Kombination mit dem Sonderschwimmer (Zubehör) ist eine Verringerung der Schalthöhen möglich.

DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA.

Aufstellung: Stationär oder transportabel. Ausführung mit Hebel-Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung. Dauerbetrieb mittels Schwimmer-Arretierung möglich.

Fördermedium: Chemisch aggressives Schmutzwasser aus Haushalten mit Festanteilen bis zu 20 mm Korngröße (CH150). Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C.

Betriebsart: Dauerbetrieb.

Bauart

Motorumflutete Tauchmotorpumpe bestehend aus:

Pumpe: Einstufige Edelstahl-Kreiselpumpe mit Kühlmantel und untenliegendem Druckanschluss.

Lauftrad: Offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang CH140: 10 mm, CH150: 20 mm

Motor: Einphasen-Elektromotor. Motorschutz durch Temperaturüberwachung. Isolationsklasse F. Schutzart IP 68. Motorwelle und Motorgehäuse aus hochbeständigem Edelstahl.

Wellendichtung: Kombination aus Wellendichtring und SIC-Gleitringdichtung.

Förderleistung



Technische Daten

Kennlinie Nr.	Pumpentyp	Motorleistung		Spannung 50 Hz (V)	Nennstrom (A)	Anschlusskabeltyp	Gewicht (kg)
		P ₁ (kW)	P ₂ (kW)				
①	CH140 WA	0,32	0,17	230/1Ph	1,4	H07RN-F3G1	4,1
②	CH150 WA	0,75	0,38	230/1Ph	3,5	H07RN-F3G1	6,0

Drehzahl: 2850 U/min

Druckanschluss: G1 1/4


Ausführung CH: für chemisch aggressives Schmutzwasser

Werkstoffe


Motorgehäuse,	hochbeständiger Edelstahl
Schrauben	Edelstahl
Motorwelle	hochbeständiger Edelstahl
Pumpengehäuse, Saugsieb	glasfaserverstärkter Kunststoff
Lauftrad	glasfaserverstärkter Kunststoff
Elastomere	NBR

Lieferumfang

10 m Anschlusskabel und Netzstecker. Rückschlagklappe. Rohrbogen mit Dichtungsringen. Arretierklammer für Schwimmer.



Zubehör



Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.
① Absperrschieber Messing	R 1 1/4" IG	2216012	○ Fehlerstrom-Schutzschalter 2-polig, Fi 16/0,03 A		1561160
○ Rückschlagklappe, Messing (Bei Wegfall der integrierten Rückschlag- klappe)	R 1 1/4" IG	2211213	○ Alarmschaltgerät AL3 Netzabhängiger Alarm, mit Anschluss für Akku 9V (s.u.) für netzunabhängigen Betrieb, mit eingebautem Signalgeber, Schwimmerschalter und 10 m Kabel Netzanschluss 230V/1Ph		1586141
④ Festkupplung, Messing	R 1 1/4" AG	2005413	Akku 9V für netzunabhängigen Alarm		1952215
⑤ Schlauchkupplung Messing	1" / 1 1/4"	2003313 / 2003413	○ Pumpensteuerungen und Schaltgeräte für mobilen und stationären Einsatz, Niveaufassungs- und Überwachungs- Einrichtungen	siehe HOMA-Zubehör	
⑥ PVC-Schlauch, je m	1" Ø 25 mm / 1 1/4" Ø 30 mm	2621000 / 2621200			
Kunststoff- Spiralschlauch, je m	1" Ø 25 mm / 1 1/4" Ø 32 mm	2632025 / 2632030			
Schlauchselle	3/4" - 1" / 1 1/4"	2302330 / 2303252			
⑦ Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen nur für C(H)140 (Ein ca. 120 mm Aus ca. 50 mm)		7300693			
Zubehör-Kit: Bully Rückschlagklappe Stationär		8609032			

Wir führen HOMA Pumpen



HOMA Pumpenfabrik GmbH
 Industriestraße 1, D-53819 Neunk.-Seelscheid
 Tel. +49 (0) 22 47 / 702-0, Fax +49 (0) 22 47 / 702-44
 e-mail: info@homa-pumpen.de
 www.homapumpen.de