

## Unterflur-Zugsäge ERIKA 60 E



Bestellnummer: 971501

EAN: 4032689128160

- ▶ Für mobile Einsätze
- ▶ Superleichte 21 kg
- ▶ Präzise Schnitte
- ▶ Umfangreiches Zubehör



### Technische Daten

Schnitthöhe	2 - 61 mm
Zuglänge	217 mm
Nennaufnahme	1300 W
Schnitthöhe (senkrecht gemessen)	2 - 61 mm
Schnitthöhe bei 45°	2 - 42 mm
Schwenkbereich	-2/0 - 45/47 °
Schnittlänge bei Materialstärke	215/12 mm
Gewicht	21 kg
Schnittgeschwindigkeit	44 m/s
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Arbeitsfläche Tischplatte	412 x 544 mm

### Lieferumfang

- 1 Sägeblatt - HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36 ,WZ; Best.-Nr. 092550
- 1 Universalanschlag mit Anschlagsschiene; Best.-Nr. 200941
- 1 Absaugschlauch mit 2 Stützen; Best.-Nr. 093639
- 1 Schiebestock; Best.-Nr. 034901
- 1 Anschlussleitung 4 m

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Kapp- und Längsschnitte
- ▶ Tischkreissägenfunktion
- ▶ Schrägschnitte bis 47°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Alu-Profile, Kunststoff

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung - für weniger Staub beim Arbeiten.
- ▶ Maximale Schnitthöhe von 61 mm - bei einer Materialstärke von 12 mm wird eine Schnittlänge von 215 mm erreicht.
- ▶ Für verdeckte Schnitte - der Spaltkeil ist mühelos absenkbar.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.

## Beschreibung

---

Optimale Luftführung im Absaugkanal. Späne werden besser von Ihrem Absauggerät aufgenommen.

Das Super-Leichtgewicht fühlt sich mit 21 kg in jedem Stockwerk zu Hause. Ob im Keller oder unterm Dach - schnell und mühelos lässt sich die ERIKA 60 E von einem Arbeitsplatz zum anderen tragen.

Die Bedienung der ERIKA 60 E ist denkbar einfach. Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht. Über 30 Jahre Erfahrung stecken hier in jedem Detail.

Stabilität dort wo sie gebraucht wird - am Tisch! Speziell beim Schnitt übt der Handwerker Druck auf das Werkstück und somit auch auf die Tischplatte aus.

Achtung ERIKA-Nutzer: Alle Zubehörteile von den Vorgängermodellen ERIKA 55 und ERIKA 60 sind auch an der neuen ERIKA 60 E weiterhin zu verwenden.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---

### Stat. Einrichtung

#### Anschlaglineal

komplett mit Auszugstange und Ablängklappe

#### Fräseinrichtung

#### Auflage- und Halteschiene

840 mm lang

#### Staubstreck

#### Sägeblatt-HM

180 x 2,0 x 30 mm, Z 30, WZ, für universellen Einsatz in Holz

### Schiebeschlitten

#### Zusatz- und Frästisch

zur Aufnahme von LO 50 E, (2 Auflage- und Halteschienen erforderlich)

#### Auflage- und Halteschiene

650 mm lang

#### Universalanschlag

mit Anschlagsschiene

#### Sägeblatt-HM

190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ, für universellen Einsatz in Holz

#### Sägeblatt-HM

180 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 56, WZ, angefast, für Laminat