



## Chemikalienschränke Protect

sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
- Vollausstattung mit Auffangwannen
- stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- Auffangwannen höhenverstellbar
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- komplett montierte Anlieferung



### TOP-PRODUKT

Bestell-Nr. 201-960-J1

Die höhenverstellbaren Auffangwannen sind dicht geschweißt und nehmen eventuell auftretende Flüssigkeitsverluste sicher auf, Typ CS 104.



Die praktische Höhe von 1100 mm (Typ CS 102) ermöglicht die Aufstellung z.B. unter Fenstern oder Regalen.

Typ	CS 104 Protect	CS 102 Protect
Ausstattung	3 Auffangwannen, 1 Bodenwanne	1 Auffangwanne, 1 Bodenwanne
Türversion	Flügeltür	Flügeltür
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 1950	1000 x 500 x 1100
Traglast Auffangwanne [kg]	75	75
Auffangvolumen Auffangwanne [l]	20	20
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	30	30
Bestellnummer	201-960-J1	202-147-J1
<b>Zubehör</b>		
Bestellnummer zusätzliche Auffangwanne	273-934-J1	206-324-J1
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	273-935-J1	202-146-J1
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Auffangwanne	274-022-J1	207-326-J1
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	274-005-J1	207-325-J1

## Chemikalienschränke View, mit Acrylglastüren

Acrylglastüren erleichtern den schnellen Überblick

### Gleich mitbestellen

#### Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®



SpillGuard®  
Bestell-Nr. 271-433-J1



SpillGuard® connect  
Bestell-Nr. 276-016-J1

### INNOVATION

siehe Seite  
**440-441**



Optik und Sicherheit ergänzen sich ideal - der Chemikalienschränke View verfügt über eine stabile Stahlblechkonstruktion in Kombination mit Türen inkl. Acrylgleaseinsätzen.



### Gleich mitbestellen



Lochblecheinsätze sichern die Lagerware vor evt. ausgelaufenen Flüssigkeiten (nicht in Kombination mit PE-Einlegewannen nutzbar).

PE-Einlegewannen zur sicheren Lagerung aggressiver Flüssigkeiten.



Typ	CS 104G View
Ausstattung	3 Auffangwannen, 1 Bodenwanne
Türversion	Flügeltür mit Glaseinsatz
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Traglast Auffangwanne [kg]	75
Auffangvolumen Auffangwanne [l]	20
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	30
Bestellnummer	219-291-J1
<b>Zubehör</b>	
Bestellnummer zusätzliche Auffangwanne	206-324-J1
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-146-J1
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Auffangwanne	207-326-J1
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	207-325-J1