

2-829261-2 ✓ AKTIV

AMPLIMITE | AMPLIMITE Kit


Interne TE-Nummer 2-829261-2

AMPLIMITE Kit, D-Sub Locking & Mounting, Female Screwlocks,
Screw Length .38 in [9.8 mm]

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > D-förmige Steckverbinder > D-Sub-Zubehör > Verriegelung und Befestigung



D-förmiges Steckverbinderzubehör: **Schraubsicherungsmuttern**

Schraubenlänge: **9.8 mm [.38 in]**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	Zubehör
D-förmiges Steckverbinderzubehör	Schraubsicherungsmuttern

Montage und Anschlusstechnik

Schraubsicherungsausführung	Nur Schraubsicherung
Steckgewindegröße	14702
Gewindegröße der Schraube und Bohrung	4-40 UNC 2A (Stecker), 4-40 UNC 2B (Buchse)
Schraubenlänge	9.8 mm[.38 in]

Abmessungen

Gewindelänge	5 mm[.197 in]
--------------	---------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	2000
Verpackungsmethode	Kasten

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform mit Ausnahmen

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform mit Ausnahmen

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020 (209)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205)

Pb (3.5% in Component Part)

Sicherheitshinweise:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch ... gründlich waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible TeileAuch serienmäßig | **AMPLIMITE Kit**



D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen(137)



D-Sub-Abdeckungen(3)



D-Sub-Kontaktzubehör(1)



D-Sub-Verriegelung und -Befestigung (122)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer1676212-2
RN 0805 18K2 0.1% 10PPM 1KRL




TE Teilenummer2-1761607-5
IDC LOW PRO HDR 14P RA LG LAT




TE Teilenummer1676285-2
RN 0805 2K21 0.1% 10PPM 1KRL




TE Teilenummer826632-7
7P AMPMODU II PIN HDR.



TE Teilenummer829261-6
HD FEMALE SCREWLOCK



TE Teilenummer829261-2
HD.FEMALE SCREWLOCK




TE Teilenummer3-828102-1
HD-20SCHRAUB-SICHRG



TE Teilenummer776275-2
AMPSEAL STIFTWANNEN



TE Teilenummer1-1625873-4
RS 0402 1% RESISTOR KIT



TE Teilenummer726387-2
FASTON 250 TAB .032 TPBR

Dokumente

Produktzeichnungen

[HD.FEMALE SCREWLOCK](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-829261-2_J.2d_dxf.zip](#)



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-829261-2_J.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-829261-2_J.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen

[Produktspezifikation](#)

Englisch