

Prismenfräser HSS

Typ H

ORION®

Anwendung

Zum Profilfräsen in Werkstoffen bis 1000 N/mm².

Ausführung

- Bohrung mit Längsnut nach DIN 138



Anwendung	Stahl (N/mm ²)			Rostfreier Stahl		Alu		Messing		Bronze		Kunststoffe	Graphit G(C)FK	GG(G) GjMW	Titan-Leg.	Nickel-Leg.	Super-Leg.	Harte Werkstoffe	
	<700	<1000	<1300	marten.	austen.	kurz	lang	kurz	lang	kurz	lang							<55 HRC	<65 HRC
	40	32	18	24	19	85			45		50			40					

Schneidstoff	HSS
Anzahl Schneiden	24 Stck.
Norm Fräserausführung	DIN 847
Faswinkel	60 Grad
Schneidendurchmesser	100 mm
Breite	25 mm
Bohrungsdurchmesser	32 mm
fz Stahl 700	0,07 mm

EAN-Code

403924708255 1