



- Absauggerät für den Einsatz an 1- 2 Arbeitsplätze
- Filteralarm und 3-stufige Volumenstrom-Einstellung
- Schaltnetzteil 100 - 240 V, für den weltweiten Einsatz in allen Spannungsnetzen
- Extra schlankes Design mit kleiner Standfläche
- Das Absauggerät MG 130 ist einfach in der Installation und leicht in der Bedienung. Es kann sofort am Arbeitsplatz aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

MG 130

Artikel Nr.: 130-1000-ESD

Abmessungen L x B x H (mm)	460 x 210 x 500
Abmessungen L x B x H (Inch)	18,11 x 8,26 x 19,68
Gewicht (ca) in kg	11
Spannung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Leistung	100 W
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	
Max. Vakuum	---
Fördermenge m ³ /h	140
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
Max. Kapazität	1-2 Arbeitsplätze
Schnittstelle RS232 (Remote control)	1 x RS232 (TTL)
USB-Schnittstelle	---
WX kompatibel	---