

Informazione prodotto

76 22 125

Tronchese laterale per meccanica

Per elettromeccanica

DIN ISO 5749

- With sharp, precisely aligned cutting edges
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC
- Cerniera chiusa
- Senza sfaccettatura, per taglio raso di filo metallico dolce
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	76 22 125
EAN	4003773048022
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	107 g
Dimensioni	125 x 57 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 0,4 – 2,5 mm
	16 mm
	9 mm
Larghezza testa (A)	14,5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori