

Ramfan Hochleistungslüfter ex-geschützt

Diese Hochleistungslüfter zeichnen sich durch sorgfältiges Design und robuste Technik aus. Alle ex-geschützten Lüfter besitzen einen völlig abgedichteten Motor, der den Kontakt zu flammfähigen Stoffen in der Umgebung verhindert. Deshalb sind sie sichere und zuverlässige Geräte für aggressive Umgebungen. Neben dem ex-geschützten Motor verfügen sie über ein antistatisches Gehäuse, leicht zu erkennen an ihrer schwarzen Farbe. Statische Elektrizität aus der Umgebung wird sicher durch das Plastikgehäuse in die Erde geleitet.

Diese Hochleistungslüfter erfüllen UL- und ATEX-Normen, so dass Sie sich auf den sicheren Betrieb der ex-geschützten Lüfter jederzeit verlassen können.

Merkmale:

- ATEX-zertifiziert zur sicheren Verwendung auch in gefährlicher Umgebung
- kompakt und leicht
- stabiles, doppelwandiges Gehäuse – stoßfest, wetterfest, chemikalienbeständig
- antistatisches Gehäuse

Hochleistungslüfter UB20xx, 8"/20 cm

Technische Daten:

Abmessung H x B x T: 360 x 320 x 360 mm
 Geräusch: 74 dB
 Anschlussleistung: 240 V
 Luftleistung: 1.392 m³/Std.
 Ex-Schutzklasse: II 2 G Ex de IIB T6

Hochleistungslüfter EFi75xx, 12"/30 cm

Technische Daten:

Abmessung H x B x T: 406 x 381 x 406 mm
 Geräusch: 89 dB
 Anschlussleistung: 240 V
 Luftleistung: 4.250 m³/Std.
 Ex-Schutzklasse: II 2 G Ex de IIB T6



1



Best. Nr.	Artikel	Gewicht kg
267092	mit Adapter für Lutte	10,0
267093	mit Quick-Couple-Behälter und antistatischer Lutte, Länge 4,6 m	16,5
1 267094	mit Quick-Couple-Behälter und antistatischer Lutte, Länge 7,6 m	21,0

Best. Nr.	Artikel	Gewicht kg
267095	mit Adapter für Lutte	20,0

Hochleistungslüfter EFi120xx, 16"/40 cm

Technische Daten:

Abmessung H x B x T: 483 x 457 x 305 mm
 Geräusch: 86,1 dB
 Anschlussleistung: 240 V
 Luftleistung: 6.375 m³/Std.
 Ex-Schutzklasse: II 2 G Ex de IIB T6

Hochleistungslüfter EFi150xx, 16"/40 cm

Technische Daten:

Abmessung H x B x T: 483 x 457 x 305 mm
 Geräusch: 90,2 dB
 Anschlussleistung: 240 V
 Luftleistung: 7.580 m³/Std.
 Ex-Schutzklasse: II 2 G Ex de IIB T6

Best. Nr.	Artikel	Gewicht kg
267097	mit Adapter für Lutte	25,0

Best. Nr.	Artikel	Gewicht kg
267096	mit Adapter für Lutte	28,0

