



Chemikalienschränke Easy, mit Flügeltüren

- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)



Chemikalienschrank Easy - der Allrounder für Werkstatt und Labor. Die Kombination von Einlegeböden und Bodenwanne bietet sicheren Lagerraum, ganz in der Nähe des Arbeitsplatzes.


Typ	CS 103
Ausstattung	3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Traglast Einlegeboden [kg]	75
Auffangvolumen Bodenwanne [L]	39
Bestellnummer	201-936-62
ZUBEHÖR	
Bestellnummer Zusätzlicher Einlegeboden	206-953-62
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-122-62
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	207-325-62

- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- komplett montierte Anlieferung
- ausgestattet mit 3 Einlegeböden (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510



Der bewährte Allrounder für die preis/leistungsorientierte Lagerung.

ZUBEHÖR GLEICH MITBESTELLEN



Lochblecheinsätze sichern die Lagerware vor evtl. ausgelaufenen Flüssigkeiten (nicht in Kombination mit PE-Einlegewannen nutzbar).

Chemikalienschränke Smart

- Ideal für die Lagerung von Behältern in unterschiedlicher Größe
- mehr Ordnung und Übersicht
- komplett montierte Anlieferung

- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
- ausgestattet mit 6 schmalen Auffangwannen (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- variabel mit zusätzlichen Auffangwannen ausstattbar
- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510



Attraktive Farbkombination. Korpus in enzianblau (RAL 5010), Türen in lichtgrau (RAL 7035)



zusätzliche Auffangwanne



Auffangwanne optional.

Praxisgerecht ausgestattet mit 6 schmalen Auffangwannen und einer Bodenwanne ist der Chemikalienschrank Smart ideal für die Lagerung von kleinen und mittleren Behältern. Zusätzliche Lagerfläche kann mit weiteren Auffangwannen geschaffen werden (wie im Foto dargestellt).

Bestell-Nr. 219-286-62

Typ	CS 126
Ausstattung	6 schmale Auffangwannen, 1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	1200 x 500 x 1950
Traglast Auffangwanne [kg]	75
Auffangvolumen Auffangwanne [L]	15
Auffangvolumen Bodenwanne [L]	49
Bestellnummer	219-286-62
ZUBEHÖR	
Bestellnummer zusätzliche Auffangwanne (schmal)	219-287-62
Bestellnummer zusätzliche Auffangwanne (breit)	219-289-62
Bestellnummer Lochblecheinsatz für schmale Wanne	219-288-62
Bestellnummer Lochblecheinsatz für breite Wanne	219-290-62