

# Hyper L

GUARANTEED



Modell: 1515 LP  
2015 LP  
2021 LP



### Standardausrüstung:

- 3.700.0043 Pistole MV 975 3/8" M mit Schnellverbindung (Modell 1515 LP/2015 LP - 2021 LP).



- 3.700.0030 Pistole M22 - 3/8" mit rotierender Kupplung. (Modell 1211 LP)



- 6.602.0044 Lanze 900 mm mit Schnellverbindung (Modell 1515 LP/2015 LP - 2021 LP).



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck. (1211 LP)



- 3.103.0053 Düsentyp 060 (Modell 1515 LP)
- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 2015 LP - 1211 LP)
- 3.103.0054 Düsentyp 065 (Modell 2021 LP)



- 4.618.0143 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

### Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung.
- Drei keramikbeschichteten Kolben (1 ph), Keramikkolben (3 ph), linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Integrierter Dehnfuge für bestmögliche Kupplung.
- Integrierter Dehnfuge für bestmögliche Kupplung.
- Niederspannung und verzögertem Voll-Stopp:
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Vertikalem Heizkessel mit Heizschlange aus Stahl von hoher Heizleistung.
- Thermostat mit hochempfindlichem Edelstahlsensor.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.
- Hilfsmotor für Brenner-Luftkühlung und mechanische Zweiweg-Kraftstoffpumpe.
- Schlauchtrommel (**Sonderzubehör**).



### Sonderzubehör

- 6.608.0004 Schlauchtrommel mit Bremse (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)

DETAILS SEITE 37



	HYPER L 1211 LP	HYPER L 1515 LP	HYPER L 2015 LP	HYPER L 2021 LP
Art.-Nr.	8.621.0921	8.621.0907	8.621.0908	8.621.0928
Betriebsdruck	110/150 bar - 1595/2175 psi	150 bar - -2175 psi	200 bar - 2900 psi	200 bar - 2900 psi
Durchsatz	660 l/h - 2,91 GPM	900 l/h - 3,96 GPM	900 l/h - 3,96 GPM	1260 l/h - 5,55 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	3000W - 230V~50Hz 1ph	5500W - 400V~50Hz 3ph	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MP3/1450 U/min	MPW5/1450 U/min	MPW5/1450 U/min	MPW5/1450 U/min
Max. Wasser-Eintritts-/Austrittstemperatur	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Abmessung/Gewicht	94x65x90cm / 109 Kg - 240 lbs	94x65x90cm / 127 Kg - 280 lbs	94x65x90cm / 129 Kg - 284 lbs	94x65x90cm / 131 Kg - 288 lbs