



## Beschreibung:

Kraftstoff-Kanister aus Metall CLASSIC 5L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6306-VP
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
- t=Tiefe=120 mm b=Breite=230 mm h=Höhe=310 mm

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>434400</b>
GTIN	<b>4007228434408</b>
Zolltarif	<b>73102990</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>5</b>

Farbe	<b>oliv</b>
Volumen in L	<b>5</b>
Gewicht (kg)	<b>1,85</b>
T x B x H (mm)	<b>120 x 230 x 310</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>5</b>
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	<b>9,25</b>
EAN Verpackungseinheit	<b>4007228950250</b>

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>35</b>
Anzahl an Lagen	<b>7</b>
T x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 2,32</b>

Kartons pro Lage	<b>5</b>
Brutto Gewicht Palette (Kg)	<b>343,75</b>