

Bauer

Späne-Kippwagen

SKW-ET 400

Höhe x Länge x Breite 1090 x 1320 x 900 mm, Inhalt 0,4 m³, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 231533



Bauer Späne-Kippwagen SKW-ET 400

Flüssigkeitsdicht

Späne-Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 1090 x 1320 x 900 mm
- Schüttkantenhöhe 740 mm
- Inhalt 0,4 m³
- Traglast 300 kg
- Gewicht 93 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Siebblech und Ablasshahn 1"
- Seitenbleche Vollblech
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Räder und 1 Lenkrolle + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung
- Lenkrolle mit Feststeller

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Inhalt	0,4 m ³	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Höhe	1090 mm	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Länge	1320 mm	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Breite	900 mm	Ablasshahn	Siebblech // Ablasshahn 1"
Traglast	300 kg	Griff	Schiebebügel
Höhe Schüttkante	740 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Stahl	Farbe	schwarzgrau // RAL7021
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Rollen Anzahl / Art	2 Räder und 1 Lenkrolle
Wand Ausführung	Vollblech	Bereifung	Vollgummi
Kippsicherung	Federkippsicherung	Durchmesser Rad	250 mm
ebenerdige Entleerung	ja	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar	ja	Gewicht	93 kg

Zubehör

500413



Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,4 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung