

## Rollcart diable pour caisses

force 150 kg, pelle largeur x profondeur 450 x 340 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 526642



## Rollcart Diabale pour caisses

### Force 250 kg

diable pour caisses



- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 450 x 340 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- poignée étrier ergonomique
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 230 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	fonction rabattable	pelle // parois latérales
type de diable de manutention	diable pour caisses	patins pour escaliers	non
charge	150 kg	pneumatique	air
largeur de pelle	450 mm	roulement	roulement à rouleaux
profondeur de pelle	340 mm	Ø de roue	230 mm
matériau	acier	matériau de jante	plastique

matériau de finition	soudé	poignée de sécurité	non
surface	finition peinture époxy	hauteur	1100 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	largeur	660 mm
rabattable	oui	Poids	11 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm