

**TECHNISCHE DATEN****DBE 250 R**

Leistungsaufnahme	2.500 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	360/850 min ⁻¹
Bohrdurchmesser	52-250 mm
Werkzeugaufnahme	1¼" außen
Säulenlänge	995 mm
Hub	600 mm
Gewicht Bohreinheit	26,0 kg
Bestellnummer	03521000

Lieferumfang EBM 250/2 RP + BST 250 ohne Bohrkronen

» Diamant-Kernbohrereinheit DBE 250 R

Die Einheit für Bohrungen bis Ø 250 mm

ANWENDUNG:

- Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsbau, Hoch- und Tiefbau, Montagebau

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- Mechanisches Ölbadgetriebe – optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- PUR-Baustellenkabel – widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz
- Wellendichtringe von außen wechselbar – servicefreundlich
- Integrierte Libellen am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer – exakte Arbeiten
- Schnellwechselplatte – einfache Montage am Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar – einfacher Wechsel der Bedienseite
- Radachse nachrüstbar (Zubehör) – einfacher Transport

