

Termékinformációk

71 02 200 T

KNIPEX CoBolt®

Kompakt csapszeg-vágók



- Nagy keresztmetszetek könnyed vágása, a mikroszerkezetű vágóélnek köszönhetően
- Csukló alatt elhelyezkedő megfogó felülettel, megfogáshoz és huzalok húzáshoz Ø 1,0 mm-es átmérőtől
- Karcsú, kétszínű többkomponensű markolatborításokkal, gallér nélkül a legjobb kezelhetőség és egyszerű szállítás érdekében
- Nagy alátét felülettel a markolatborításnál a legjobb nyomatékelosztás és a kellemes munka érdekében.
- Rögzítőszeles fogó, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Precíziós vágóélekkel a puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Elvágja az olyan anyagokat, mint csapszegek, szegek, szegecsek stb. Ø 5,2 mm-ig
- Az emelőkar új konstrukciója következtében különösen nagy a vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	71 02 200 T
EAN	4003773080046
Fogó	feketére foszfátzott
Fogantyúk	karcsú, többkomponensű burkolattal, integrált rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
Súly	375 g
Méret	200 x 51 x 23 mm

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 6 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 5,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,6 mm
Leesés elleni biztosító	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



csukló alatt elhelyezkedő megfogó felülettel, megfogáshoz és huzalok húzáshoz Ø 1,0 mm-es átmérőtől