

Broszura informacyjna

95 31 280

Nożyce do kabli

(z mechanizmem zapadkowym)



- Nieruchoma rękojeść z podpórką do położenia narzędzia podczas cięcia
- Do cięcia aluminiowych kabli sekcyjnych o przekroju 4 x 150 mm²
- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Nie nadaje się do drutów stalowych, lin stalowych i bardzo drobnych (bardzo giętkich) przewodów
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- Do obsługi jedną ręką dzięki mechanizmowi zapadkowemu
- Wymagają użycia niewielkiej siły dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu
- Dwustopniowy mechanizm zapadkowy ułatwiający cięcie
- Proste w obsłudze dzięki niewielkiej wadze i zwartej konstrukcji - mogą być używane w miejscach o ograniczonym dostępie
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo

MM

Ogólna	
Nr art.	95 31 280
EAN	4003773043942
Szczypce	lakierowana w kolorze czarnym
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	860 g
Wymiary	280 x 131 x 34 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	380 mm ²
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 52 mm
MCM	750

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



95 31 250/280: nieruchoma rękojeść z podpórką do położenia narzędzia podczas cięcia



Dwustopniowy mechanizm zapadkowy dla łatwiejszego cięcia



95 31 280: Duży zakres cięcia: średnica maks. Ø 52 mm średnicy / przekrój 380 mm²