

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Durchmesser 195 mm. Reflektor weiß, aus Reinaluminium, pulverbeschichtet ähnlich RAL9016, reflexionsverstärkt.

Farbe weiß

Ausführung: Einbaudownlight Durchmesser 195 mm mit LED-Modul, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräteträger. Bestückt mit RIDI-LED-Modul, 1100, 2000 und 3000 Lumen mit Passiv-Kühlkörper. Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20.

Reflektorgehäuse: Stabiler Einbauring aus Metalldruckguss mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern für den Deckeneinbau und Reflektorhalteklammern. Integrierte Haltevorrichtung zur werkzeuglosen Aufnahme des Dekorrrings bzw. Zubehörs. Dekorring aus weißem Polycarbonat mit Bajonettverschluss. Funktionsmodul aus weißem Polycarbonat, zur Aufnahme des Reflektors über Bajonettverschluss. Diffusor aus transparentem, innen satiniertem Polycarbonat zum Schutz der LEDs, in Funktionsmodul eingeklipst (Diffusor opal auf Anfrage lieferbar).

Geräteträger: Geräteträgerplatte aus verzinktem Stahlblech, trägt das Betriebsgerät, die Netzanschlusststeckklemme mit Kabelzugentlastung und die Verbindungsleitung zum LED-Modul. Abdeckung aus thermisch beständigem Polycarbonat aufgeklebt. Geräteträger bei Notlichtausführung 90 mm hoch.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI (-EDS3): Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm² + 2x2,5mm². Notlichtelement und wartungsfreier NiCd-Akku für Dauerschaltung 3 Stunden, mit Selbsttest, 220-240 VAC.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Zusätzlich zu den Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm, sind als Zubehör spezielle Befestigungssätze wie Paneeleinbausätze, Verstärkungsplatten, Betoneingießtöpfe, Einputzringe, Schräg- und Halbeinbausätze lieferbar.

Hinweis: Leuchtenlichtstrom im Notlichtbetrieb: ca. 500 lm


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild




Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L1	255
L4	275
B1	115
H	85
HE	125
D	195
D2	195
DE min	181
DE max	185
Gewicht [kg] 1,46	
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	40



Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.99C
Leuchtenlichtstrom [lm]	1163
Leuchtenleistung [W]	8
Leuchteffizienz [lm/W]	145
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Raumabmessungen		Blindungsbewertung nach UGR										
X	Y	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
2H	2H	23.1	24.2	23.3	24.4	24.6	23.2	24.3	23.4	24.5	24.7	
	3H	23.0	24.0	23.3	24.3	24.5	23.1	24.1	23.4	24.4	24.6	
	4H	23.0	23.9	23.3	24.2	24.4	23.0	24.0	23.4	24.3	24.5	
	6H	22.9	23.8	23.2	24.0	24.3	23.0	23.9	23.3	24.1	24.4	
	8H	22.9	23.7	23.2	24.0	24.3	23.0	23.8	23.3	24.1	24.4	
	12H	22.8	23.6	23.2	23.9	24.2	22.9	23.7	23.3	24.0	24.3	
4H	2H	23.0	23.9	23.3	24.2	24.4	23.1	24.0	23.4	24.3	24.5	
	3H	22.9	23.7	23.3	24.0	24.3	23.0	23.8	23.4	24.1	24.4	
	4H	22.9	23.6	23.3	23.9	24.3	23.0	23.7	23.3	24.0	24.4	
	6H	22.8	23.5	23.2	23.8	24.2	22.9	23.6	23.3	23.9	24.3	
	8H	22.8	23.4	23.2	23.8	24.1	22.9	23.5	23.3	23.8	24.2	
	12H	22.8	23.3	23.2	23.7	24.1	22.9	23.4	23.3	23.8	24.2	
8H	4H	22.8	23.4	23.2	23.7	24.1	22.9	23.5	23.3	23.8	24.2	
	6H	22.8	23.2	23.2	23.6	24.1	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1	
	8H	22.7	23.1	23.2	23.6	24.0	22.8	23.2	23.3	23.7	24.1	
	12H	22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	22.8	23.1	23.3	23.6	24.1	
	12H	4H	22.8	23.3	23.2	23.7	24.1	22.8	23.4	23.3	23.7	24.2
		6H	22.7	23.1	23.2	23.6	24.0	22.8	23.2	23.3	23.6	24.1
8H		22.7	23.1	23.2	23.5	24.0	22.8	23.1	23.3	23.6	24.1	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1180 lm