



Werkzeugaufnahme

Standard für handelsübliches Zubehör

Motor

durchzugsstark, langlebig

Staubabsaugung*/ Wasserzuführung*

integriert

Zusatzhandgriff

variabel am Spannhals
verstellbar



Metallgetriebe

mit hoher Standzeit

PUR-Baustellenkabel*

für starke Beanspruchung

Überlast- und Serviceanzeige

schützt Anwender und Maschine

• Mechanische Sicherheitskupplung*

Schutz des Bedieners

• Elektronik

- Sanftanlauf*
- Überlastanzeige*
- Temperaturabschaltung*
- Überlastabschaltung*
- Drehzahlkonstanthaltung*
- Serviceanzeige*

* nicht bei allen Modellen

MERKMALE DER DIAMANT-KERNBOHRMASCHINEN

Mit einem breiten Sortiment an unterschiedlichen Diamant-Kernbohrmaschinen bietet EIBENSTOCK abgestimmte Lösungen für Bohrungen zwischen 6 und 450 mm. Das umfassende Maschinen-, Bohrständer- und Zubehörprogramm überzeugt nicht nur Installateure und Elektriker sondern auch andere Handwerker rund um den Bau.

Die **PowerLine**-Serie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept für Serienbohrungen und den Dauereinsatz im Hoch- und Tiefbau.



**KOMPATIBEL
MIT AKKUS DER
CAS-ALLIANCE**



**100% COMPATIBLE
mit 18V Akkus +
Ladegeräten
von METABO**

**Der AKKU-BOHRPROFI
mit integriertem Wassertank
für den Sanitärbereich**



TECHNISCHE DATEN

END 40 A

Akku-Pack	18 V / 5,2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-8.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Dübelbohrungen	6 - 20 mm
Bohr-Ø Fliesen-/ Platten (max. 20 mm Dicke)	6 - 40 mm
Werkzeugaufnahme	M 12 x 1,5 a
Gewicht	2,4 kg incl. Akku

Bestellnummer 030A1000

Lieferumfang:
im Koffer, **inkl. Ladegerät (Standard), 1 Akku 5,2 Ah,**
Adapter M 12 x 1,5i / 1/2"i, Montagewerkzeug

Bestellnummer 030A2000

im Koffer, **ohne Ladegerät und Akku,**
Adapter M 12 x 1,5i / 1/2"i,
Montagewerkzeug

**Bei Nutzung des
CAS-Systems
auch ohne Ladegerät
und Akkus bestellbar**



» Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A

Die kabellose Freiheit - bis Ø 40 mm

ANWENDUNG:

- Schnelles Freihandbohren von härtesten Materialien an Wand und Boden, zum Beispiel Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinsteinzeug und Beton
- Schlagfreies Bohren - verhindert Beschädigungen der Oberfläche und Materialbruch, insbesondere bei hochwertigen Materialien
- Speziell für die SHK- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachdecker

MERKMALE:

- Flexibles Arbeiten ohne störendes Netzkabel
- Integrierter Wassertank mit Mengenregulierung
- Hochgeschwindigkeitsgetriebe aus Metall für lange Lebensdauer und optimale Schnittgeschwindigkeit





Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A – ZUBEHÖR

FOR WET DRILLING

Material



für Beton, Fliesen



für Beton, Fliesen



für Naturstein,
Feinsteinzeug



für Naturstein,
Feinsteinzeug



Akku (5,2 Ah)
37731000



Ladegerät Standard (Ladezeit ca. 110 Min)
37734000



Schnellladegerät (Ladezeit ca. 45 Min)
37732000

Anbohrhilfe mit Bohrschablone



3583A000

Diamant-Nass-Vollbohrkronen

K 150 mm, Ø 6-12 mm

Anbohrhilfe mit Bohrschablone



3583A000

Diamant-Nass-Vollbohrkronen

L 60 mm, Ø 6-12 mm

Anbohrhilfe mit Bohrschablone



3583A000

Diamant-Nass-Hohlbohrkronen

M 60 mm, Ø 6-18 mm



N 40 mm, Ø 22-68 mm

Adapter

M 12i x 1,5 i/1/2 i
35123000

M 12 x 1,5i/M 14a
35124000



K L M N Bohrkronen siehe Seite 53



Schärfstein
200 x 100 x 50 mm
35910000



3583E000

Startset: Anbohrhilfe mit Bohrschablone, Wasserschlauch mit Gardena-Kupplung, Vollbohrkronen 6/8 mm, Schärfstein (optional erhältlich)