

Artikelnummer: 107551

Kurzbeschreibung: Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss, B 2165 mm, Buche/weissalu

Langbeschreibung: Der Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Abmessungen B 2165 x T 800/800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, bei denen ein Upgrade des Mobiliars bevorsteht. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Buche weckt eine optimistische, warme PKrknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist besonders robust sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es schliesst in Weissaluminium RAL 9006 die äussere Erscheinung ab. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellung im Bereich von 645 bis 1305 mm. Legen Sie mehrmals am Tag Etappen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig offenbaren Sie Ihrem Körper "" vor allem der Rückenpartie "" eine grosse Wohltat. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Tischplatte: Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer Plattenstärke: 25 mm Farbe: Buche Inkl. Kabeldurchlass Tischgestell: C-Fuss-Gestell Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet Elektrisch höhenPKrstellbar Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1305 mm Hubgeschwindigkeit: 45 - 52 mm/s mit 2 Motoren Motorgeräusch: <50 dB(A) Inkl. Bodenausgleich TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte Weitere Details: Gehört zum Schäfer Dekorsystem PKrkettung mit anderen Tischen möglich Montage inklusiPK Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch Masse: B 2165 x T 800/800 x H 645-1305 mm



Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4250510858547