

Technisches Datenblatt

Druckgasspray brennbar 400ml, Artikel 732.400

Produktbeschreibung

Sehr hohe Druckstärke, hoher Wirkungsgrad, hohe Reinheit, dosierbare Sprühstärke, rückstandslos, **brennbar**, greift Materialien nicht an, geruchslos.

Anwendungsbereiche

Insbesondere für aussen installierte Geräte (Bank- / Postomaten, Ticketautomaten, Parking- und Tankstellen-Zahlstationen, etc.). Ebenfalls geeignet zur Reinigung von unzugänglichen Stellen in EDV und Bürogeräten (Computertastaturen, Druckern, CD-ROM-, DVD-, Blu-ray- Laufwerken, Kopiergeräten, Fax, etc.), der Foto-, Optik-, Uhren-, Präzisionsteile- und Elektronikindustrie. Für die effiziente Reinigung von unzugänglichen Stellen. Entfernt Spinnennetze, Insekten, Schmutzablagerungen bis hin zu feinsten Staubpartikeln.



Vorteile

Erhöhung der Betriebssicherheit und Funktionstüchtigkeit der Geräte. Geräteausfälle aufgrund von Verschmutzung werden stark reduziert. Die Reinigung kann schnell und effizient durchgeführt werden.

Zubehör

Empfohlenes Zubehör: 70cm Verlängerungsschlauch Artikel 721.001.000 (Mini-Cobra) mit Adapter um unzugängliche Stellen zu erreichen und ohne das Produkt zu drehen. Somit tritt kein Flüssiggas aus.

Technische Daten

Beschreibung:	Weissblechdose mit Sprühkopf, Kapillarrohr
Geruch:	Geruchslos
Dichte bei 25°C:	0,55g/cm ³
Druck:	4,8 bar Druck (+20°C)
Flammpunkt:	> 0°C
Materialverträglichkeit:	Sehr gut
Verdunstung:	Komplett

Lagerung / Lebensdauer

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

