



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	PacDrive 3
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts	SH3 - ..P

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	3800 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Dauerstrom im Stillstand	25,7 A
Dauermoment im Stillstand	64,9 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Dauerleistung	7900 W
Spitzenmoment im Stillstand	220 Nm bei 115-480 V 3 Phasen
Nennleistung am Ausgang	3230 W bei 115 V Einzelphase 5860 W bei 230 V Einzelphase 7980 W bei 400 V 3 Phasen 7140 W bei 480 V 3 Phasen
Nenn Drehmoment	61,6 Nm bei 115 V Einzelphase 56 Nm bei 230 V Einzelphase 38,1 Nm bei 400 V 3 Phasen 28,4 Nm bei 480 V 3 Phasen
Nenn Drehzahl	500 rpm bei 115 V Einzelphase 1000 rpm bei 230 V Einzelphase 2000 rpm bei 400 V 3 Phasen 2400 r/min bei 480 V 3 Phasen
Maximaler Strom I _{rms}	96,8 A
Wellenende	Passfeder
Wellendurchmesser	38 mm
Wellenlänge	80 mm
Breite Passfeder	10 mm
Schutzart (IP)	IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht EN/IEC 60034-5 IP65 Motor: entspricht EN/IEC 60034-5 IP65 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
Typ des Encoders	Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback	128 Zeiträume
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße	205 mm
Elektrische Verbindung	Gerader Stecker
Drehmomentkonstante	2,58 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant	161 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole	5
Rotorträgheit	129 kg.cm ²

Statorwiderstand	0,3 Ohm
Statorinduktivität	8,2 mH
Maximale Radialkraft Fr	4200 N bei 1000 U/min 3330 N bei 2000 U/min 2910 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa	740 N
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Länge	405 mm
Zentrieren des Bunddurchmessers	180 mm
Zentrierbundtiefe	4 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	14 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	215 mm
Produktgewicht	50 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	41,0 cm
VPE 1 Breite	31,0 cm
VPE 1 Länge	59,5 cm
VPE 1 Gewicht	38,2 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------