

tarifold pochettes de signalisation

DIN A4 dans format paysage,
hauteur x largeur 232 x 380 mm, pour
fixation par aimant, en PVC avec
effet peau d'orange, cadre en fil
d'acier coloris rouge

lot 10 pièce

Numéro d'article: 239308



pochettes de signalisation

- DIN A4 dans format paysage
- hauteur x largeur 232 x 380 mm
- pour fixation par aimant
- film de protection qui limite les reflets lumineux
- en PVC avec effet peau d'orange
- cadre en fil d'acier coloris rouge
- ouverture sur le côté
- conforme Reach


Détails techniques

type de marquage d'avertissement	identification de rayonnage	surface	avec effet peau d'orange
identification de rayonnage	pochettes de signalisation	matériau de cadre	fil d'acier
identification de récipient	pochette de marquage	couleur de cadre	rouge
hauteur	232 mm	type de fixation	aimant
largeur	380 mm	côté d'ouverture	sur le côté
format	DIN A4	film de protection modèle	limite les reflets lumineux
alignement	format paysage	certification	conforme Reach


matériau PVC


Poids 1,16 kg


Accessoires


239302  Support, convient pour DIN A4, avec des trous pour une fixation avec des punaises ou des serre-câbles, en acier inoxydable

Cela s'adapte aussi ...

146387  cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique

218292  cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm

503146  ruban magnétique, longueur x largeur 1000 x 35 mm, en acier avec laquage en blanc

527417  tableau blanc, hauteur x largeur 450 x 600 mm, surface du plateau avec revêtement en plastique - variante abordable avec des propriétés d'essuyage limitées, parfait pour une utilisation occasionnelle et rapide, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, noyau de panneau en acier en blanc, équipement : bac, cadre en aluminium anodisé coloris argent avec angles en plastique