


## Rollcart Stapelkarre



Traglast 250 kg, Räder mit TPE-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 402089



## Rollcart Stapelkarre

Stapelkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 620 x 700 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

### Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Stapelkarre	Bereifung	TPE
Traglast	250 kg	Radlager	Rollenlager
Schaufelbreite	480 mm	Durchmesser Rad	250 mm
Schaufeltiefe	300 mm	Material Felge	Kunststoff

Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1300 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	620 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Tiefe	700 mm
klappbar	nein	Gewicht	22,5 kg