


## LED-Einbaupanel FLAT30, TunableWhite

**Artikel-Nr. 12437684**

LED-Einbaupanel FLAT30, TunableWhite, silber. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Lichtstrom: 2700K: 550lm, 5700K: 760lm Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 20W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Farbtemperatur: 2700 bis 5700K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

**Artikel-Nr.** 12437684  
**Stand:** 16.02.2021 04:02

Lichtfarbe	2700 - 5700
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	20 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige

Außendurchmesser	200 mm
Einbaudurchmesser	180 mm
Einbautiefe	30 mm
Spannung	24V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Höhe	5 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung