



## **BLUE DYNAMIC EFB**

Die wesentlichen Vorteile



Bereit für Start-Stopp-Systeme der Einstiegsklasse



Entspricht höchsten deutschen Qualitätsstandards



Patentiertes PowerFrame® Gitter für zuverlässige Startleistung, schnelle Ladefähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit




Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien der Automobilhersteller


Zweifache Zyklenlebensdauer im Vergleich mit konventionellen VARTA Batterie

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com

BESTELLINFORMATIONEN		
Europäische Typ-Nr. (ETN):	570 500 076	
Artikel-Nummer:	570 500 076 D84 2	
Kurzbezeichnung:	N70	
Strichcode:	4016987152317	
UK-Code:	096EFB	
Verpackungseinheit:	1	
Palette / Karton:	48	

TECHNISCHE INFORMATIONEN				
Spannung [V]:	12	Bodenleiste:	B13	
Batterie-Kapazität [Ah]:	70	Schaltung:	0	
Kälteprüfstrom EN [A]:	760	Polart:	1	
Länge [mm]:	278	Gehäusegröße:	H6/LN3	
Breite [mm]:	175	Gewicht gug (kg):	19,53	
Höhe [mm]:	190			









Kriterien	SILVER dynamic AGM	BLUE dynamic EFB
Anzahl der Batterietypen	5 Typen	5 Typen
Hauptfunktion	Erweiterte Start-Stop-Funktion	Standard-Start-Stop-Funktion
Kaltstartleistung	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Batterietechnologie	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Positives Gitter/Negatives Gitter	PowerFrame®/ Gegossenes Gitter	PowerFrame® / Gestrecktes Gitter
OE-Qualität	Entspricht OE-Anforderungen	Entspricht OE-Anforderungen
Zyklenfestigkeit	3x höher*	2x höher*
Tiefentladungsfähigkeit	Hoch*	Mittel*

<sup>\*</sup> Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien